




Метод нанесення:

- A** - шовкодрук: A1 - max h 25 x 360°, A2 - max h 110 x 360°
- B** - УФ друк: B1 - max h 25 x 360°, B2 - max h 110 x 360°
- C** - термодрук: C1 - max h 25 x 360°, C2 - max h 110 x 360°

*Вказані методи нанесення та розміри, мають рекомендаційний характер, та в залежності від обладнання на різних виробництвах, можуть змінюватися.
**Параметри і місце нанесення рекомендовані тільки після попередніх тестів взірця на виробництві