




Метод нанесення:

A - тампострук: A1 - max d 45mm, A2 - max h 35 x 360°, A3 - max h 160 x 360°

B - УФ друк: B1 - max d 45mm, B2 - max h 35 x 360°, B3 - max h 160 x 360°

C - гравіювання: C1 - max d 45mm, C2 - max h 35 x 360°, C3 - max h 160 x 360°

*Вказані методи нанесення та розміри, мають рекомендаційний характер, та в залежності від обладнання на різних виробництвах, можуть змінюватися.

**Параметри і місце нанесення рекомендовані тільки після попередніх тестів взірця на виробництві