



Метод нанесення:

A - тамподрук: A1 - max h 25 x 4mm, A2 - max h 11 x 9mm

B - УФ друк: B1 - max h 33 x 7mm, B2 - max h 11 x 9mm

C - шовкодрук: C1 - max h 25 x 4mm, C2 - max h 11 x 9mm

*Вказані методи нанесення та розміри, мають рекомендаційний характер, та в залежності від обладнання на рідних виробництвах, можуть змінюватися.

**Параметри і місце нанесення рекомендовані тільки після попередніх тестів взірця.